

Garant GRIDLINE

Višenamjenski ormar s vratima, za samostalno opremanje ladicama, 20×24G, visina u mm: 800**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	932012 800
GTIN	4062406277024
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Višenamjenski ormar za alat u 24×28G, s ladicama 20×24G. Pretinac s vratima i međupolicom, podesivo u rasteru od 25 mm. Vrata s mogućnošću pojedinačnog zaključavanja uz pomoć pomične ručke s cilindričnom bravom.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Napomena:

Kod dizanja i transporta ormara treba voditi računa o dostatnom fiksiranju ladica u korpus.

Tehnički opis

Visina vrata	450 mm
širina	600 mm
Korisna širina ladica u G	20
Korisna površina ladice u G	20×24

Visina	800 mm
Težina	59 kg
Korisna dubina ladica u G	24
Dubina	700 mm
Korisna visina	700 mm
Korisna površina za ladice	250 mm
Korisna širina ladica	500 mm
Korisna dubina ladica	600 mm
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	80 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×24G
Vrsta proizvoda	Kućište ormara alata

Pribor

Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
Pomična ručka za GridLine tip HU12	914226 HU12