

Garant GRIDLINE

**Višenamjenski ormar s krilnim vratima bez ruba protiv kotrljanja, 26×20G, visina: 800mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	932101 800
GTIN	4062406277055
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

Višenamjenski ormar za alat 30×28G. S krilnim vratima, s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.

Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica i izvlačne police ne mogu se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

**Napomena:**

Odgovarajuće ladice 26×20G.

**Tehnički opis**

Dubina	700 mm
širina	750 mm
Težina	42 kg
Korisna visina	650 mm
Visina	800 mm

Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	26×20G
Vrsta proizvoda	Hidraulika – višenamjenski ormar

---

## Pribor

Pomična ručka za GridLine tip HU12	914226 HU12
------------------------------------	-------------