

**Garant****Prstenasti utični alat, tip-širina ključa: 2-36mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657892 2-36
GTIN	4062406278304
Razred artikla	61E

**Opis****Izvedba:**

Kovano; svi alati sa zatikom = pravokutna drška s opružnim zatikom za držanje. Time se osigurava čvrst i siguran dosjed utičnih alata u momentnom ključu.

**Materijal:**

Krom-vanadij čelik, kromiran.

**Podaci:****Legenda za nacrt i formulu:**

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

**Odgovara:**

Momenti ključ s 4-kutnim prihvatom.

**Napomena:**

Obratite pažnju na nazivnu mjeru za utične alate i usporedite tu mjeru na alatu za podešavanje (vidi protokol za provjeru / upute za rukovanje za momentni ključ kojim se služite). Ako uočite odstupanje, provedite korekciju mjera!

**Tehnički opis**

Utična drška	14×18 mm
Širina ključa	36 mm
Visina h	19 mm
Širina b	53 mm
osni razmak S	31 mm
Mogućnost zamjene alata	Usadni alat
Alat s funkcijom račne	ne
Vrsta proizvoda	Prstenasti utični alat