



## Kutna brusilica Aku-jedinica, tip: M18FHSAG55



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077140 M18FHSAG55
GTIN	4058546287078
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

Baterijska kutna brusilica 18 V / 5,0 Ah FUEL™-Milwaukee:

- s dugovječnim motorom bez četkica, blokadom vretena, brzim podešavanjem zaštitnog poklopca.
- Ugrađeni sustav za brzu izmjenu FIXTEC za zamjenu ploča bez alata.

M18™-HIGH-OUTPUT™ akumulatorska kutna brusilica 125 mm s dovoljno snage za gruborezno glodanje i za do 145 rezova u elektronskoj cijevi od 50 mm s punjenjem baterije (5.5 Ah). RAPIDSTOP™ kočnica zaustavlja ploču u manje od 2,5 sekunde.

#### Dio isporuke:

Uključujući 2x M18 HB5.5 paketa baterija, M12-18 FC punjač, HD Box.

#### Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatorne i pribor možete pronaći pod br. 073809 i br. 073840.

### Tehnički opis

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip HB 18 V
Težina	3,4 kg
Broj sadržanih baterija	1
maksimalne vibracije prema EN	3,4 m/s <sup>2</sup>
Blokada pokretanja	da

maksimalna dubina razdvajanja	33 mm
maksimalni Ø diska	125 mm
maksimalan broj okretaja	9000 min <sup>-1</sup>
Oznaka proizvođača	M18FHSAG125XB-552X
Blokada trzaja	da
Kapacitet baterije	5,5 Ah
Napon baterije	18 V
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Zaštita od preopterećenja	da
Sigurnosni sklop	ne
Nježni zalet	da
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Serijski broj	FUEL
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica

## Pribor

Garnitura akumulatorskih punjača tip M18NRG5	073839 M18NRG5
Litij-ionski akumulatorHigh Output™ Vrsta baterije MHB8	073810 MHB8
Li-Ion System M18B4 Vrsta baterije MB18	073827 MB18
Garnitura akumulatoraHigh Output™ tip M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Litij-ionski akumulatorHigh Output™ Vrsta baterije MHB12	073811 MHB12
Litij-ionski akumulatorHigh Output™ Vrsta baterije MHB55	073809 MHB55
Li-Ionski sustav M18B4 Vrsta baterije MB18	073816 MB18
Garnitura akumulatoraHigh Output™ tip M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Garnitura akumulatoraHigh Output™ tip M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Litij-ionski akumulatorHigh Output™ Vrsta baterije MHB3	073808 MHB3
	073826 M18HNRG3

Garnitura akumulatora High Output™ Tip baterije  
M18HNRG3

---