



LED-Ex radna svjetiljka s baterijom, tip: 3AALH



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081491 3AALH
GTIN	032705104035
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

Radna svjetiljka zaštićena od eksplozija, ispitana prema važećim ATEX direktivama.

Iznimno svijetla rasvjeta i vrlo dugačak vijek trajanja.

Višenamjenska radna svjetiljka s odvojivim magnetskim postoljem, prijanja na metalne površine. Glava svjetiljke može se nagnuti 360° i 120° prema gore i prema dolje (može se blokirati u bilo kojem položaju). S čeličnom kopčom i prednjim prekidačem.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Tehnički opis

Rasvjetno tijelo	LED modul
Osobina uređaja	Prikladno za EX područje
Jakost svjetlosti	228 lm
Ukupna širina	54 mm
IP-klasa zaštite	IP 67

Težina	185 g
ATEX zona	zona 0
ATEX zona	zona 20
Broj sadržanih baterija	3
Tip baterije	Mignon, AA
Ukupna duljina	182 mm
Trajanje osvjetljenja	8,4 h
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Džepna svjetiljka

Pribor

Baterije od litij-metala Internacionalna veličina LR6	081559 LR6
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081561 LR6
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081553 LR6
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081554 LR6
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081552 LR6
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081551 LR6