



Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog ključa „TruCheck™ 2“, maks. stezni moment: 30Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	654471 30
GTIN	5060207566667
Razred artikla	66D

Opis

Izvedba:

- Kompaktan, praktičan uređaj za ispitivanje.
- Pričvršćivanje vijaka na ravne površine (stol, zid itd.).
- LCD zaslon. LED pozadinsko osvjetljenje osigurava dobru čitkost u loše osvijetljenim područjima rada.
- Ugrađeni mikro USB priključak 2.0 omogućuje napajanje.
- Mjerne jedinice: Nm.

Prednost:

- Jednostavan za korištenje (smanjena mogućnost pogreške).
- Prikladan i za korisnike koji nisu „stručnjaci za kalibriranje“.
- Samo jedna tipka postavlja indikaciju na 0.

Upotreba:

Postavljanje i ispitivanje momentnih ključeva za otpuštanje, aktiviranje i pokazivanje, desno okretanje.

Točnost:

Postotak odstupanja pri mjerenju: ± 1 %.

Dio isporuke:

USB napajanje (EU/UK/US/AUS), mikro USB 2.0 kabel u stabilnom plastičnom koferu.

Tehnički opis

Mjerno područje	1,5 - 30 Nm
Težina	1,4 kg
Točnost mjerenja momenta	±1 %
Uređaj za prikaz širina	175 mm
Četverokutni adapter	1/4 col
Četverokutni adapter	3/8 col
Uređaj za prikaz visina	64 mm
maskimalan okretni moment	30 Nm
Uređaj za prikaz dubina	72 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Nazivni napon	100 - 240 V
Vanjski šesterokut	10 mm
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Kalibriranje	O4
Vrsta proizvoda	Naprava za provjeru zakretnog momenta

Usluge

Kalibriranje desnoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta tip 400	020120 400
DAkKS-kalibriranje desnoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta tip 1000	020130 1000
DAkKS-kalibriranje desnoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta tip 0,1-1100	020130 0,1-1100