



Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog ključa „TruCheck™ 2 Plus“, maks. stezni moment: 3Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	654476 3
GTIN	5060207566636
Razred artikla	66D

Opis

Izvedba:

- **Tri načina primjene: Trenutna vrijednost (Track), granična vrijednost (First Peak), najvećavrijednosti (Final Peak).**
- **Jednostavno zadavanje ciljnog okretnog momenta s tolerancijama.**
- **LCD zaslon. LED pozadinsko osvjetljenje osigurava dobru čitkost u loše osvijetljenim područjima rada.**
- **Ugrađeni mikro USB priključak 2.0 omogućuje napajanje i prijenos podataka.**
- **Prikaz na zaslonu na 12 jezika.**
- **Moguća je pohrana do 15 ciljnih okretnih momenata.**
- **Mjerne jedinice: Nm, lbfft, lbfin.**

Prednost:

Brz i optički lako prepoznatljiv prikaz stanja promjenom boje zaslona (crvena, žuta, zelena). Jednostavan prijenos mjernih podataka moguć preko USB sučelja.

Upotreba:

Postavljanje i ispitivanje momentnih ključeva za otpuštanje, aktiviranje i pokazivanje, desno okretanje.

Postavljanje **momentnih odvijača i ključeva** za okretanje na desnu stranu sa odn. bez skale.

Točnost:

Postotak odstupanja pri mjerenju: ± 1 %.

Dio isporuke:

USB napajanje (EU/UK/US/AUS), mikro USB 2.0 kabel.

Tehnički opis

Točnost mjerenja momenta	±1 %
Uređaj za prikaz visina	72 mm
maskimalan okretni moment	3 Nm
Četverokutni adapter	1/4 col
Težina	1,4 kg
Uređaj za prikaz širina	175 mm
Uređaj za prikaz dubina	64 mm
Mjerno područje	0,1 - 3 Nm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Nazivni napon	100 - 240 V
Vanjski šesterokut	6,3 mm
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Prihvat	USB-sučelje
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Kalibriranje	O4
Vrsta proizvoda	Naprava za provjeru zakretnog momenta

Usluge

Kalibriranje desnoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta tip 400	020120 400
DAkKS-kalibriranje desnoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta tip 0,1-1100	020130 0,1-1100