

**Granični kontrolni trn Gutchrom H7, Ø nazivne mjere: 1,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	484040 1,5
GTIN	2050002043312
Razred artikla	48B

**Opis****Izvedba:**

Mjerne strane ovih radnih kontrolnih trnova izrađuju se s **povećanim dimen. zbog trošenja** prema DIN 7164.

**Mjerna strana s mjernim površinama tvrdo kromiranim.** Zbog toga je vijek trajanja duži 8 puta.

**Standard:**

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

**Napomena:**

- **Ostali međubrojevi su dostupni na upit ili se mogu jednostavno naručiti na [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) npr. br. 484000 vel. 82.**

**Tehnički opis**

Polje tolerancije	H
Standard	DIN 7150-2
Standard	DIN 7164
Kvaliteta	7
Nazivna mjera	1,5 mm
Vrsta šablone	Kontrolnik (dobar)
Vrsta šablone	Kontrolnik (loš)
Kalibriranje	M2
Vrsta proizvoda	Kontrolni trn

**Usluge**

Kalibriranje	Granični kontrolni trn maks. Ø 20 mm	028300 20
DAkKS kalibriranje	Granični kontrolni trn maks. Ø 60 mm	028340 60