



Radničke hlače Industrijski stretch, crno / tamno sivo, konfekcijska veličina DE: 60



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 091434 60 |
| GTIN | 7330509762370 |
| Razred artikla | 04T |

Opis

Izvedba:

Nova industrijska kolekcija s **2-smjernim stretch materijalom** za veću **pokretnost** i ugodnost nošenja. **Robusno pletivo otporno na trošenje**, koje je izuzetno prikladno za industrijsku upotrebu. Otporno na ogrebotine zahvaljujući pokrivenim gumbima i patentnim zatvaračima. S robusnim plastičnim patentnim zatvaračima. Industrijska odjeća prikladna prema **EN ISO 15797**. Postojana boja i oblik.

Hlače s tregerima s mogućnosti produljenja na rubu hlača.

- **Podesivi tregeri za hlače s gumenom trakom.**
- **Kopča bez metala.**

Opis:

Ergonomski oblikovane nogavice.

- **Reflektirajuće trake na stražnjoj strani nogavice.**
- **Posebno robusne zahvaljujući 3-strukom šavu s unutrašnje strane nogavice.**
- **Plastični patentni zatvarač u zaporku.**
- **Unutarnji džep s patentnim zatvaračem.**
- **Unutarnji džep za mobitel i ravnalo.**
- **Vrećasti džep s preklopom na nozi.**

Napomena:

Na upit dostupno i u drugim bojama. Tablica s veličinama i međunarodnim konfekcijskim brojevima nalazi se u dijelu s informacijama na kraju kataloga.

Hlače s tregerima u kombinaciji boja **mornarsko plava / zrnasto plava** pod br. 091433.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Konfekcijska veličina DE | 60 |
| Seriya | Industrijski stretch |
| Spol | Muškarci |
| Sastav tkanine | 63% poliester |
| Sastav tkanine | 33% pamuk |
| Sastav tkanine | 4% elastolefin |
| Gramaza materijala / debljina tkanine | 245 g/m ² |
| Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 |
| Pranje | 70 °C šareno rublje |
| Pranje | Prikladno za industrijsko pranje |
| Boja | crno / tamno sivo |
| Vrsta proizvoda | Radničke hlače |