



## Ženske radne hlače Industrijski stretch, crna, konfekcijska veličina DE: 40



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	091429 40
GTIN	7330509763360
Razred artikla	04T

### Opis

#### Izvedba:

Nova industrijska kolekcija s **2-smjernim stretch materijalom** za veću **pokretnost** i ugodnost nošenja. **Robusno pletivo otporno na trošenje**, koje je izuzetno prikladno za industrijsku upotrebu. Otporno na ogrebotine zahvaljujući pokrivenim gumbima i patentnim zatvaračima. S robusnim plastičnim patentnim zatvaračima. Industrijska odjeća prikladna prema **EN ISO 15797**. Postojana boja i oblik.

**Radne hlače** s elastičnom trakom za veću udobnost nošenja.

#### Opis:

Ergonomski oblikovane nogavice.

- **Reflektirajuće trake na stražnjoj strani nogavice.**
- **Posebno robusne zahvaljujući 3-strukom šavu s unutrašnje strane nogavice.**
- **Plastični patentni zatvarač u zaporku.**
- **Unutarnji džep s patentnim zatvaračem.**
- **Unutarnji džep za mobitel i ravnalo.**
- **Vrećasti džep s preklopom na nozi.**

#### Napomena:

Na upit dostupno i u drugim bojama. Tablica s veličinama i međunarodnim konfekcijskim brojevima nalazi se u dijelu s informacijama na kraju kataloga.

**Tehnički opis**

Seriya	Industrijski stretch
Spol	Žene
Konfekcijska veličina DE	40
Sastav tkanine	63% poliester
Sastav tkanine	33% pamuk
Sastav tkanine	4% elastolefin
Gramaza materijala / debljina tkanine	245 g/m <sup>2</sup>
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
Pranje	70 °C šareno rublje
Pranje	Prikladno za industrijsko pranje
Boja	crna
Vrsta proizvoda	Radne hlače