

Garant GRIDLINE

**Radni stol za mjerne mikroskope, širina×dubina: 1500X700mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	492580 1500X700
GTIN	4062406279929
Razred artikla	41M

**Opis****Izvedba:**

Kućište od zavarenog čeličnog lima s radnom pločom od tamnosmeđeg eluplana, rubovi furnirani grafitom debljine 3 mm. Uključujući sustav zaključavanja GARANT.

**Odgovara:**

GARANT video mjerni mikroskopi s mjernim područjem maks. X=200 / Y=100.

**Plasman:**

Visina prednje strane ladice (lijevo): 50; 300; 300 mm

**Lakiranje:**

Korpus svijetlosiva RAL 7035, ladice antracit siva RAL 7016.

**Tehnički opis**

Korisna dubina ladica	500 mm
Nosivost raspoređena po površini	1000 kg
Broj ladica	3
Dubina	700 mm
Korisna širina ladica	500 mm
širina	1500 mm
Težina	124 kg

Radionički stol, visina	840 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica	100
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Vrsta proizvoda	Podnožje