

Garant GRIDLINE

Radni stol za mjerne mikroskope, širina×dubina: 1800X900mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	492580 1800X900
GTIN	4062406279936
Razred artikla	41M

Opis**Izvedba:**

Kućište od zavarenog čeličnog lima s radnom pločom od tamnosmeđeg eluplana, rubovi furnirani grafitom debljine 3 mm. Uključujući sustav zaključavanja GARANT.

Odgovara:

GARANT video mjerni mikroskopi s mjernim područjem X = 300 / Y = 200.

Plasman:

Visina prednje strane ladice (lijevo): 50; 300; 300 mm

Lakiranje:

Korpus svijetlosiva RAL 7035, ladice antracit siva RAL 7016.

Tehnički opis

Težina	188 kg
Korisna širina ladica	500 mm
Korisna dubina ladica	500 mm
širina	1800 mm
Nosivost raspoređena po površini	1000 kg
Dubina	900 mm
Broj ladica	3
Radionički stol, visina	840 mm

Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica	100
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Vrsta proizvoda	Podnožje