

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s krilnim vratima od punog lima, visina: 2000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940001 2000
GTIN	4062406279646
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 20×20G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina poda. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Dio isporuke:

Ormar s policama.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja. Ovi su ormari savršeno prikladni za **skladištenje našeg sistema kofera.** Odgovarajuće sistemske kofere možete pronaći u katalogu ručnih i mjernih alata pod br. 693330.

Tehnički opis

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Težina	81 kg
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Širina u G	20
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
širina	500 mm
Dubina	500 mm
Broj polica	5
Visina	2000 mm
Korisna visina	1845 mm
Pozicioniranje drške	u sredini
Dubina u G	20
ComfortClose	ne
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 125 mm

940640 125

940501 2000

Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 2000 mm

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 100 mm

940640 100

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 200 mm

940640 200

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 75 mm

940640 75

Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F

940559 F

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 300 mm

940640 300

Pomična ručka za GridLine tip GP11

914226 GP11

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 150 mm

940640 150

Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 20

940550 20

Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 20

940552 20

Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 20

940560 20