

Garant GRIDLINE

**Osnovni ormar s krilnim vratima s prozorčićem, visina: 2000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940003 2000
GTIN	4062406279653
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljen ormar u 20×20G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina poda. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

**Dio isporuke:**

Ormar s policama.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja. Ovi su ormari savršeno prikladni za **skladištenje našeg sistema kofera**. Odgovarajuće systemske kofere možete pronaći u katalogu ručnih i mjernih alata pod br. 693330.

**Tehnički opis**

Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom
-----------------	-------------------------

Širina	500 mm
Pozicioniranje drške	u sredini
Težina	81 kg
Dubina	500 mm
Visina	2000 mm
Širina u G	20
Broj polica	5
Korisna visina	1845 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Dubina u G	20
ComfortClose	ne
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

## Pribor

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 100 mm	940640 100
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940550 40
	940640 125

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 125 mm

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 75 mm

940640 75

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 300 mm

940640 300

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 200 mm

940640 200

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 150 mm

940640 150

Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40

940560 40

Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F

940559 F

Pomična ručka za GridLine tip GP11

914226 GP11

Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 2000 mm

940501 2000

Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 40

940552 40