

**Garant**

**Niske cipele, antracit / crna Zaštitna cipela comfort ESD, S1P W2, EU veličina cipela: 47**



## Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 092059 47     |
| GTIN           | 4062406280598 |
| Razred artikla | 01S           |

## Opis

### Izvedba:

GARANT zaštitna cipela comfort povezuje najveću moguću udobnost pri nošenju s modernim dizajnom. Inovativni i visokokvalitetni materijali, kao i vrlo visoka kvaliteta obrade „Made in Germany“ jamče najveću moguću zaštitu uz istodobno minimalnu težinu. Različite širine sare (širina W1 za stopala normalne širine, širina W2 za šira stopala) i način izrade gnječenjem omogućuju „pravi“ sustav s više širina te tako predstavljaju idealno rješenje za različite širine stopala. Dosljedna provedba ergonomskih načela i izmjenjiva amortizacija ovisna o težini korisnika značajno smanjuju opterećenje na koljenu i leđima te time znatno pridonose dugotrajnom očuvanju zdravlja.

- **Gornjište od laganih, ali otpornih mikrovlakana.**
- **Prozračna funkcionalna podstava.**
- **Praktična žlica GARANT comfort Heel-Puller za jednostavno i brzo obuvanje cipela.**
- **Uložak za stopalo GARANT comfort s amortizacijom koja ovisi o težini korisnika.**
- **Vanjski potplat GARANT comfort TPU**
- **Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).**

Niska cipela prozračne strukture velike površine s tekstilnom zaštitom od probijanja.

### Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

### Napomena:

- **GARANT udobni uložak za stopalo s amortizacijom koja ovisi o težini korisnika pronaći ćete u priboru za zaštitu za stopala pod: 092864 (mekan), 092865 (srednje tvrd), 092866 (tvrd).**
- **Standardno isporučujemo cipele vel. 36–39 s mekom amortizacijom, vel. 40–45 sa srednje tvrdom amortizacijom, a vel. 46–48 s tvrdom amortizacijom.**
- **Također u priboru za zaštitu za stopala pronaći ćete odgovarajuće GARANT vezice za cipele pod: 092855 120.**

elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Razred zaštite: S1P

Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Aluminij

Zaštita od probijanja: Tekstil

Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191

Osobina: Vario® ublažavanje

### Tehnički opis

|  |   |
|--|---|
| Spol                                       | uniseks   |
| Zaštita od probijanja                      | Tekstil   |
| Razred zaštite                             | S1P   |
| Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju | Aluminij  |
| EU veličina obuće                          | 47  |
| Osobina                                    | Vario® ublažavanje  |
| Standard                                   | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 |
| elektrostatsko svojstvo                    | EGB/ESD   |
| Vrsta proizvoda                            | Zaštitna polucipela   |

### Pribor

|   |           |
|---|-----------|
| Ulošci za cipele, antracit Udobni uložak za stopalo, SOFT EU veličina cipela 47   | 092864 47 |
| Ulošci za cipele, antracit Udobni uložak za stopalo, HARD EU veličina cipela 47   | 092866 47 |
| Ulošci za cipele, antracit Udobni uložak za stopalo, MEDIUM EU veličina cipela 47 | 092865 47 |

