

**Bit za navojno svrdlo, vaporiziran, M: M4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130990 M4
GTIN	4062406281236
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:**

Sa šesterokutnom drškom od 1/4 cola prema DIN 3126 C 6,3.

Upotreba:

Idealan za popravke i montažne radove.

Primjena kod vrste bušenja: do 1,5xD za osnovne rupe

Standard: ANSI B 1.20.1

Norma navoja: DIN 13

Oblik rezanja: B

Smjer rezanja: desno

Vrsta alata s navojem: Ručno navojno svrdlo

Nagib navoja: 0,7 mm

Ukupna duljina L: 34 mm

Ø osnovne rupe: 3,3 mm

Tehnički opis

Norma navoja	DIN 13
Nagib navoja	0,7 mm
Ø osnovne rupe	3,3 mm
Vrsta alata s navojem	Ručno navojno svrdlo
Oblik rezanja	B
Standard	ANSI B 1.20.1
Smjer rezanja	desno

za navoj	M4
Ukupna duljina L	34 mm
Prevlaka	vaporiziran
Vrsta navoja	M
Rezni materijal	HSS
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne rupe
Vrsta proizvoda	Bit ureznik

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		