


Garant GRIDLINE

**Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 30G, 26×20G, visina fronte: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	942580 200
GTIN	4062406281328
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Ladice za ugradnju u GridLine ormare **s kliznim vratima** te ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete.

Profilne ručke od aluminija sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati. Novi koncept ladice za optimalno opremanje pregradnim materijalom.

**Odgovara:**

Ormari br. 941045 – 941077; br. 942345 – 942367; br. 942745 – 942767, br. 942845 – 942867.

**Lakiranje:**

Korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

**Napomena:**

Vel. 30 i vel. 40 prikladne za ormare širine 60G i 80G jer imaju dva odjeljka.

Ladice nisu prikladne za ormare s krilnim vratima.

**Tehnički opis**

Korisna širina u G	26
Težina	10 kg
Korisna visina	175 mm
Korisna dubina u G	20
Korisna dubina	500 mm

Korisna širina	650 mm
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	26×20G
Vrsta proizvoda	Ladica

## Pribor

Prostirka od rebraste gume za ladice dimenzija u G 26X20	951910 26X20
Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg	950180 75
Set protukliznih prostirki za ladice 5-dijelni dimenzija u G 26X20	951885 26X20
Prostirka za ladice dimenzija u G 26X20	951830 26X20