

Garant GRIDLINE

**Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G, 26×14G, Prednja visina ladice: 200mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 940651 200    |
| GTIN           | 4062406281441 |
| Razred artikla | 9GI           |

**Opis****Izvedba:**

Ladice za ugradnju u GridLine ormare s kliznim vratima te ormare s roletama. Aluminijske ručke sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati.

**Odgovara:**

Ormari br. 940089, br. 940109, br. 940165 – 940237, br. 940885 – 940907.

**Lakiranje:**

Korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

**Napomena:**

Moguće i bez podjele pregradnim letvicama s prorezima jer je dno ladica zatvoreno.

**Tehnički opis**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Korisna širina u G              | 26     |
| Korisna visina                  | 175 mm |
| Korisna dubina u G              | 14     |
| Težina                          | 18 kg  |
| Korisna dubina                  | 350 mm |
| Korisna širina                  | 650 mm |
| Debljina materijala             | 0,9 mm |
| Nosivost ladice/izvlačne police | 75 kg  |

|   |  |
|---|--|
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 %  |
| Odabir boje                                       | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G | 26×14G   |
| Vrsta proizvoda                                   | Ladica   |

---

## Pribor

|   |           |
|---|-----------|
| Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg | 950180 75 |
|---|-----------|