


Garant GRIDLINE

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G, 36×14G, Prednja visina ladice: 100mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940652 100
GTIN	4062406281472
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Ladice za ugradnju u GridLine ormare s kliznim vratima te ormare s roletama. Aluminijske ručke sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati.

Odgovara:

Ormari br. 940089, br. 940109, br. 940165 – 940237, br. 940885 – 940907.

Lakiranje:

Korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Napomena:

Moguće i bez podjele pregradnim letvicama s prorezima jer je dno ladica zatvoreno.

Tehnički opis

Korisna visina	75 mm
Korisna dubina u G	14
Težina	10 kg
Korisna širina u G	36
Korisna širina	900 mm
Korisna dubina	350 mm
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %

Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	36×14G
Vrsta proizvoda	Ladica

Pribor

Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg	950180 75
---	-----------