



Precizne brusne ploče za vanjsko brušenje P×D×V (mm), 350×32×127, tip: A80



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	594225 A80
GTIN	9003176501273
Razred artikla	53Y

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovite keramički vezane brusne ploče za obradu vanjskih cilindričnih površina.

Struktura brusnih ploča optimalno povezuje kombinaciju veličine zrna i volumena veziva, čvrstoća vezanja i proizvodni proces karakteriziraju se:

- velikim učinkom rezanja i skraćenim vremenom brušenja uz neznatno trošenje.
- Neznatno toplinsko opterećenje, hladno brušenje.
- Izbjegavanje zastoja zbog rijetke potrebe za čišćenjem.

Specifikacija: 89A 802J5 AV217. Plemeniti korund za univerzalnu primjenu.

Upotreba:

- Univerzalno primjenjivo u postupku vanjskog kružnog brušenja (uzdužno brušenje, brušenje uranjanjem ravno/ukoso).
- Na svim uobičajenim brusilicama u kaluparstvu, alatničarstvu i strojogradnji (npr. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin itd.)
- Potrebno je hlađenje emulzijom, kod materijala s dugačkim odvojenim česticama obavezno paziti na hladno podmazivanje.

Napomena:

Prikladno i za ravno brušenje.

Oblik: 1

Oblik: 1

Tehnički opis

Postupak brušenja	Vanjski rub
Sredstvo za brušenje	Plemeniti korund
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Specifikacija	89A 80J5 AV217
Oblik	1
Ø ploče D	350 mm
Širina ploče T	32 mm
Atribut imena proizvoda	350×32×127
Ø prihvata H	127 mm
Vrsta proizvoda	Izvana obla brusna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		