



Viljuškasto-okasti ključ s račnom zakretan pod kutom od 15°, širina ključa: 11mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	614905 11
GTIN	3662424064999
Razred artikla	63V

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Prsten i vilica s račnom. Dodatni mehanizam račne na vrhu omogućuje brzo stezanje bez potrebe za ponovnim podešavanjem ključa. Prstenasti vrh s ugrađenom oprugom sprječava klizanje po materijalu za učvršćivanje – moguće ga je podesiti za okretanje u desnu ili lijevu stranu. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Tehnički opis

Širina otvor ključa b	23,7 mm
Širina ključa	11 mm
Visina otvora ključa h ₁	5,2 mm
Ø prstena D	22 mm
Visina prstena h ₂	7,7 mm
Duljina ključa L	165 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Radni kut	5 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirano

s okretnom glavom	ne
Preklopna čegrtaljka	da
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke