

**Viljuškasto-okasti ključ s račnom zakretan pod kutom od 15°, širina ključa: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614905 10
GTIN	3662424064982
Razred artikla	63V

**Opis****Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Prsten i vilica s račnom. Dodatni mehanizam račne na vrhu omogućuje brzo stezanje bez potrebe za ponovnim podešavanjem ključa. Prstenasti vrh s ugrađenom oprugom sprječava klizanje po materijalu za učvršćivanje – moguće ga je podesiti za okretanje u desnu ili lijevu stranu. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

**Materijal:**

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

**Tehnički opis**

Ø prstena D	20,2 mm
Širina otvor ključa b	22,7 mm
Visina prstena h <sub>2</sub>	7,3 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Duljina ključa L	158 mm
Visina otvora ključa h <sub>1</sub>	5,1 mm
Širina ključa	10 mm
Radni kut	5 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirano

s okretnom glavom	ne
Preklopna čegrtaljka	da
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke