



Viljuškasto-okasti ključ s račnom zakretan pod kutom od 15°, širina ključa: 8mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	614905 8
GTIN	3662424064968
Razred artikla	63V

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Prsten i vilica s račnom. Dodatni mehanizam račne na vrhu omogućuje brzo stezanje bez potrebe za ponovnim podešavanjem ključa. Prstenasti vrh s ugrađenom oprugom sprječava klizanje po materijalu za učvršćivanje – moguće ga je podesiti za okretanje u desnu ili lijevu stranu. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Tehnički opis

Dimenzije širine ključa	metrički
Širina otvor ključa b	18,6 mm
Širina ključa	8 mm
Ø prstena D	16,8 mm
Duljina ključa L	140 mm
Visina prstena h ₂	6,5 mm
Visina otvora ključa h ₁	4,6 mm
Radni kut	5 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirano

s okretnom glavom	ne
Preklopna čegrtaljka	da
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke