



## Viljuškasto-okasti ključ s račnom zakretan pod kutom od 15°, širina ključa: 14mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	614905 14
GTIN	3662424065026
Razred artikla	63V

### Opis

#### Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Prsten i vilica s račnom. Dodatni mehanizam račne na vrhu omogućuje brzo stezanje bez potrebe za ponovnim podešavanjem ključa. Prstenasti vrh s ugrađenom oprugom sprječava klizanje po materijalu za učvršćivanje – moguće ga je podesiti za okretanje u desnu ili lijevu stranu. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

#### Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

### Tehnički opis

Širina ključa	14 mm
Širina otvor ključa b	30,8 mm
Ø prstena D	27 mm
Visina otvora ključa h <sub>1</sub>	5,9 mm
Visina prstena h <sub>2</sub>	9 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Duljina ključa L	190 mm
Radni kut	5 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirano

s okretnom glavom	ne
Preklopna čegrtaljka	da
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke