



## Viljuškasto-okasti ključ s račnom zakretan pod kutom od 15°, širina ključa: 19mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	614905 19
GTIN	3662424065071
Razred artikla	63V

### Opis

#### Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Prsten i vilica s račnom. Dodatni mehanizam račne na vrhu omogućuje brzo stezanje bez potrebe za ponovnim podešavanjem ključa. Prstenasti vrh s ugrađenom oprugom sprječava klizanje po materijalu za učvršćivanje – moguće ga je podesiti za okretanje u desnu ili lijevu stranu. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

#### Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

### Tehnički opis

Visina prstena $h_2$	11,2 mm
Širina ključa	19 mm
Širina otvor ključa b	41,2 mm
Visina otvora ključa $h_1$	7,4 mm
Duljina ključa L	247 mm
Ø prstena D	33,9 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Radni kut	5 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirano

s okretnom glavom	ne
Preklopna čegrtaljka	da
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke