

**Viljuškasto-okasti ključ s račnom zakretan pod kutom od 15°, širina ključa: 18mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614905 18
GTIN	3662424065064
Razred artikla	63V

Opis**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Prsten i vilica s račnom. Dodatni mehanizam račne na vrhu omogućuje brzo stezanje bez potrebe za ponovnim podešavanjem ključa. Prstenasti vrh s ugrađenom oprugom sprječava klizanje po materijalu za učvršćivanje – moguće ga je podesiti za okretanje u desnu ili lijevu stranu. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Tehnički opis

Širina ključa	18 mm
Ø prstena D	32,8 mm
Duljina ključa L	236 mm
Visina otvora ključa h ₁	7,4 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Visina prstena h ₂	10,7 mm
Širina otvor ključa b	38,4 mm
Radni kut	5 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirano

s okretnom glavom	ne
Preklopna čegrtaljka	da
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke