



Radničke hlače InnovatiQ, plavo/ crno, konfekcijska veličina DE: 50



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 091224 50 |
| GTIN | 4053813427539 |
| Razred artikla | 06K |

Opis

Izvedba:

Kübler radna odjeća InnovatiQ oduševljava prije svega odjevnim predmetima koji **naglašavaju oblik tijela**, a uz **kontrastne** elemente na jakni i hlačama djeluju vrlo moderno. Uz to odjeća pomoću **ušivenih reflektirajućih elemenata** na ramenima, nadlakticama i koljenima osigurava dodatnu sigurnost i brzu prepoznatljivost.

Hlače osiguravaju svojim ergonomskim dizajnom i **prethodno oblikovanim elementima na koljenima** više slobode kretanja. Džepovi na koljenima mogu se odozdo napuniti.

- **Bočni džepovi.**
- **Stražnji džep s poklopcem i zatvaranjem na čičak.**
- **Multifunkcionalni džep s džepom za metar, pametni telefon, džepovima za olovke i dodatnim džepom koji se može zatvoriti.**
- **Bedreni džep s poklopcem i zatvaračem na čičak.**
- **CORDURA® ojačani džepovi.**
- **Certificirano prema EN 14404:2004 + A1:2010, tip 2, razina učinka 1 u vezi jastučića za koljeno br. art. 091848.**

Leđa su dodatno zaštićena **povišenom zaštitom za bubrege**. Hlače s tregerima imaju elastičnu naramenicu sa zatvaračima otpornima na udarce i toplinu.

Napomena:

Na upit dostupno i u drugim bojama. Tablicu s veličinama i međunarodnim konfekcijskim veličinama pronaći ćete na našoj stranici s pregledom.

Pranje: 60 °C šareno rublje

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Konfekcijska veličina DE | 50 |
| Seriya | InnovatiQ |
| Spol | Muškarci |
| Sastav tkanine | 35 % polipropilen |
| Sastav tkanine | 35% pamuk |
| Gramaza materijala / debljina tkanine | 295 g/m ² |
| Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 |
| Pranje | 60 °C šareno rublje |
| Boja | plavo/ crno |
| Vrsta proizvoda | Radničke hlače |