



## Ženske radne hlače InnovatiQ, crno / antracit, konfekcijska veličina DE: 40



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	091215 40
GTIN	4053813426976
Razred artikla	06K

### Opis

#### Izvedba:

Kübler radna odjeća InnovatiQ oduševljava prije svega odjevnim predmetima koji **naglašavaju oblik tijela**, a uz **kontrastne** elemente na jakni i hlačama djeluju vrlo moderno. Uz to odjeća pomoću **ušivenih reflektirajućih elemenata** na ramenima, nadlakticama i koljenima osigurava dodatnu sigurnost i brzu prepoznatljivost.

Hlače osiguravaju svojim ergonomskim dizajnom i **prethodno oblikovanim elementima na koljenima** više slobode kretanja. Džepovi na koljenima mogu se odozdo napuniti.

- **Bočni džepovi.**
- **Stražnji džep s poklopcem i zatvaranjem na čičak.**
- **Multifunkcionalni džep s džepom za metar, pametni telefon, džepovima za olovke i dodatnim džepom koji se može zatvoriti.**
- **Bedreni džep s poklopcem i zatvaračem na čičak.**
- **CORDURA® ojačani džepovi.**
- **Certificirano prema EN 14404:2004 + A1:2010, tip 2, razina učinka 1 u vezi jastučića za koljeno br. art. 091848.**

#### Napomena:

Na upit dostupno i u drugim bojama. Tablicu s veličinama i međunarodnim konfekcijskim veličinama pronaći ćete na našoj stranici s pregledom.

**Radne hlače** u zrnato plavoj / crnoj boji pod br. 091214.

**Ženske hlače** u zrnato plavoj / crnoj boji pod br. 091216.

Pranje: 60 °C šareno rublje

## Tehnički opis

Serija	InnovatiQ
Spol	Žene
Konfekcijska veličina DE	40
Sastav tkanine	35 % polipropilen
Sastav tkanine	35% pamuk
Gramaza materijala / debljina tkanine	295 g/m <sup>2</sup>
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
Pranje	60 °C šareno rublje
Boja	crno / antracit
Vrsta proizvoda	Radne hlače