

Koken**Račna dvosmjerna, 1/4 cola s izbacivačem, tip: 1/4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	632050 1/4
GTIN	4991644021826
Razred artikla	63R

Opis**Izvedba:**

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja. S polugom za prespajanje za desni i lijevi hod.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Odgovara:

Ručna primjena.

Tehnički opis

Izlazni četverokut	1/4 col
Standard	DIN 3122
Standard	DIN 3120
ukupna duljina	115 mm
Broj zubi	20
Radni kut	18 stupanj
Materijal	Krom-vanadij čelik
Površina	kromirano
Vrsta proizvoda	Račna

USP1	mogućnost prebacivanja
USP2	s izbacivačem, radni kut od 18°, kromirano, dugačko 115 mm