

Koken
Račna dvosmjerna, 3/8 cola s izbacivačem, Tip: 3/8

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	635050 3/8
GTIN	4991644060580
Razred artikla	63R

Opis
Izvedba:

S polugom za preklapanje za desni i lijevi hod.

Standard:
DIN 3122-D 10

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Odgovara :

Ručna primjena.

Izlazni Četverokut: 3/8 col

Broj zubi: 24

Tehnički opis

Izlazni Četverokut	3/8 col
Standard	DIN 3120
Standard	DIN 3122
ukupna duljina	200 mm
Broj zubi	24
Radni kut	15 stupanj
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirano

Vrsta proizvoda

Čegrtaljka