



## Račna dvosmjerna, 3/8 cola, tip: 3/8



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	635000 3/8
GTIN	4018754177776
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

S polugom za preklapanje za desni i lijevi hod.

#### Standard:

##### DIN 3122-D 10

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

#### Materijal:

Čelik legiran kromom, kromiran.

#### Odgovara :

Ručna primjena.

Izlazni Četverokut: 3/8 col

Broj zubi: 30

### Tehnički opis

Izlazni Četverokut	3/8 col
Standard	DIN 3120
Standard	DIN 3122
ukupna duljina	193 mm
Broj zubi	30
Radni kut	12 stupanj
Materijal	Čelik legiran kromom
Površina	kromirano

Vrsta proizvoda

Čegrtaljka