

**Garant****Sigurnosni namatač crijeva plastično kućište Voda, korisna dužina crijeva: 15m**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	080079 15
GTIN	4062406284695
Razred artikla	01A

## Opis

### Izvedba:

- Sigurnosni namatač crijeva s nelomljivim, zatvorenim plastičnim kućištem za primjenu u područjima kontaminiranim nečistoćom i prašinom.
- Vodilica za crijevo i kontroliran sustav uvlačenja.
- Integrirana kugla za zaustavljanje.
- PU crijevo s visokom otpornošću na abraziju i čeličnim priključcima za komprimirani zrak. Prikladno za velik protok.
- Okretni zidni držač za postavljanje na zid i strop.

Namatač crijeva za vodu za tekućine. Boja crijeva je čelično plava.

### Dio isporuke:

Uključuje adapter spojnice.

### Napomena:

Za spojnicu za vodu pogledajte br. 080149 1/2.

## Tehnički opis

maksimalan radni tlak	16 bar
Boja kućište	plavo
Korisna dužina crijeva	15 m

Boja crijeva	plavo
Automatika za namatanje SCS	da
Materijal kućišta	Plastika
Vanjski Ø crijeva	13,5 mm
Unutarnji Ø crijeva	9,5 mm
Priključak odvoda	1/2 col
Materijala crijeva	Poliuretan
Dubina kućišta	190 mm
Visina kućišta	409 mm
Širina kućišta	490 mm
prikladno za	Tekućine
Vrsta proizvoda	Koloturnik s crijevom

## Pribor

Zamjenski dijelovi za namatač crijeva tip 12	080081 12
Zamjenski dijelovi za namatač crijeva tip 15	080081 15
Zamjenski dijelovi za namatač crijeva tip 14	080081 14
Zamjenski dijelovi za namatač crijeva tip 3	080081 3
Zamjenski dijelovi za namatač crijeva tip 6	080081 6
Zamjenski dijelovi za namatač crijeva tip 9	080081 9