

**Garant****Sigurnosni kolut za namatanje kabela, tip: 15****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081198 15
GTIN	4062406284701
Razred artikla	01A

**Opis****Izvedba:**

Kolut za namatanje s **vođenom automatikom namotavanja i odmotavanja, višestruka blokada po okretaju**. Zatvoreno **plastično kućište, otporno na lom**. Termička **zaštita od preopterećenja**, robusni H07RN-F neopren-kabel s priključkom za spojku.

Jednostavna montaža na zid, odnosno strop sa **zakretnim područjem od 180°**.

**Funkcija:**

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela s  $\varnothing > 1$  mm, ali alate i žice treba držati podalje.

**Upotreba:**

Za poboljšanje ergonomije zahvaljujući radu sa smanjenim opterećenjem kabela kao i rasporedu kabela te sprječavanju opasnosti od nesreća i ozljeda zbog kablova koji se nalaze na podu.

**Napomena:**

Namatač crijeva s povratnom oprugom vidi br. 080066 do 080079.

**Tehnički opis**

Duljina	496 mm
širina	192 mm

Struktura kabla	3G1,5
Duljina kabela	15 m
Visina	401 mm
Nazivna snaga, odrolano	2400 W
Materijal kabla	Neopren-guma
Razred kabla	H07RN-F
Nazivni napon	250 V
IP-klasa zaštite	IP 44
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Kolut za namatanje kabla

## Pribor

Zamjenski dijelovi za namatač crijeva tip 16	080081 16
Zamjenski dijelovi za namatač crijeva tip 10	080081 10
Zamjenski dijelovi za namatač crijeva tip 12	080081 12
Zamjenski dijelovi za namatač crijeva tip 14	080081 14