

Garant**Držač za unutarnje tokarenje HM, desno, Ø drške / veličina pločice: 8/05mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261332 8/05
GTIN	4062406283544
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Stezna visina L_2	7,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0501..
Veličina pločice	5 mm
Širina vrata L_4	6 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 26
Ukupna duljina L	80 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	9,2 mm
Udaljenost vrha od osi	5 mm
ISO kod držača	E08F SVLCR/L05
Duljina glave L_1	26 mm
Korisna dubina T	3 mm
Ø drške D_s	8 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D
Rezni materijal	HM

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 26	269028 26
---	-----------