

Garant**Držak za unutarnje tokarenje HM, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 10/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261333 10/07
GTIN	4062406283599
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Veličina pločice	7 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Stezna visina L_2	9 mm
ISO kod držača	E10H SVLCR/L07
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	12,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Ukupna duljina L	100 mm
Udaljenost vrha od osi	7 mm
Širina vrata L_4	7,5 mm
Korisna dubina T	5 mm
Ø drške D_5	10 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 27	269028 27
---	-----------