

**Garant**

**Držač za unutarne tokarenje od tvrdog metala, desno, Ø drške / veličina pločice: 12/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261336 12/07
GTIN	4062406285548
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

ISO kod držača	E12K SVVCR/L07
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Ukupna duljina L	125 mm
Širina vrata L <sub>4</sub>	9 mm
Stezna visina L <sub>2</sub>	11 mm
Udaljenost vrha od osi	9 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	40 mm
Kut rezne oštrice κ	72,5 stupanj
Veličina pločice	7 mm
Minimalni Ø predbušenja D <sub>min</sub>	15,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Korisna dubina T	6 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	12 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D

Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 27	269028 27
---	-----------