

Garant**Držak za unutarnje tokarenje HM, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 16/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261333 16/07
GTIN	4062406285517
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Ukupna duljina L	150 mm
Veličina pločice	7 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Stezna visina L ₂	15 mm
ISO kod držača	E16M SVLCLR/L07
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	19,5 mm
Duljina glave L ₁	55 mm
Širina vrata L ₄	14,5 mm
Korisna dubina T	5 mm
Ø drške D _s	16 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D
Rezni materijal	HM

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 27	269028 27
---	-----------