

**Garant**

**Držak za unutarnje tokarenje od tvrdog metala, desno, Ø drške / veličina pločice: 8/05mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261336 8/05
GTIN	4062406285524
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	80 mm
Minimalni Ø prebušenja $D_{min}$	10,2 mm
Veličina pločice	5 mm
ISO kod držača	E08F SVVCR/L05
Stezna visina $L_2$	7,5 mm
Širina vrata $L_4$	6 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0501..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 26
Udaljenost vrha od osi	5,5 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	72,5 stupanj
Duljina glave $L_1$	26 mm
Korisna dubina T	3,5 mm
Ø drške $D_s$	8 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD

Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 26	269028 26
---	-----------