

Garant

Držak za unutarnje tokarenje od tvrdog metala, desno, Ø drške / veličina pločice: 10/07mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261336 10/07
GTIN	4062406285531
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Minimalni Ø predbušenja D_{min}	12,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Širina vrata L_4	6,8 mm
Veličina pločice	7 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Kut rezne oštrice κ	72,5 stupanj
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Stezna visina L_2	9 mm
Udaljenost vrha od osi	8 mm
Duljina glave L_1	32 mm
ISO kod držača	E10H SVVCR/L07
Korisna dubina T	6 mm
Ø drške D_s	10 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD

Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 27	269028 27
---	-----------