

Garant

Držač za unutarnje tokarenje od tvrdog metala, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 10/07mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261337 10/07
GTIN	4062406285579
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Minimalni Ø predbušenja D_{min}	12,5 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Duljina glave L_1	32 mm
Širina vrata L_4	6,8 mm
Udaljenost vrha od osi	8 mm
Veličina pločice	7 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Stezna visina L_2	9 mm
ISO kod držača	E10H SWCR/L07
Kut rezne oštrice κ	72,5 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Korisna dubina T	6 mm
Ø drške D_s	10 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD

Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 27	269028 27
---	-----------