

Garant**Držač za unutarnje tokarenje HM, desno, Ø drške / veličina pločice: 12/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261342 12/07
GTIN	4062406285623
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Minimalni Ø prebušenja D_{min}	15,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
ISO kod držača	E12K SV95CR/L07
Širina vrata L_4	9 mm
Stezna visina L_2	11 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Duljina glave L_1	40 mm
Veličina pločice	7 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Udaljenost vrha od osi	9 mm
Korisna dubina T	6 mm
Ø drške D_s	12 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D
Rezni materijal	HM

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 27	269028 27
---	-----------