

Garant**Držać za unutarnje tokarenje HM, desno, Ø drške / veličina pločice: 16/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261342 16/07
GTIN	4062406285630
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Ukupna duljina L	150 mm
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Širina vrata L ₄	12,9 mm
ISO kod držača	E16M SV95CR/L07
Veličina pločice	7 mm
Stezna visina L ₂	15 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	19,5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Duljina glave L ₁	55 mm
Korisna dubina T	8 mm
Ø drške D _s	16 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D
Rezni materijal	HM

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 27	269028 27
---	-----------