

Garant

Držač za unutarnje tokarenje od tvrdog metala, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 16/07mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261337 16/07
GTIN	4062406285593
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Kut rezne oštrice κ	72,5 stupanj
Širina vrata L_4	12,9 mm
ISO kod držača	E16M SVVCR/L07
Duljina glave L_1	55 mm
Stezna visina L_2	15 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Veličina pločice	7 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	269028 27 VC.. 0702..
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	19,5 mm
Korisna dubina T	6 mm
Ø drške D_s	16 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD

Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 27	269028 27
---	-----------