

Garant**Držac za unutarnje tokarenje HM, desno, Ø drške / veličina pločice: 10/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261342 10/07
GTIN	4062406285616
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Širina vrata L_4	6,8 mm
Stezna visina L_2	9 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Duljina glave L_1	32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Udaljenost vrha od osi	7 mm
Veličina pločice	7 mm
ISO kod držača	E10H SV95CR/L07
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	12,5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Ukupna duljina L	100 mm
Korisna dubina T	5 mm
Ø drške D_s	10 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 27	269028 27
---	-----------