

Garant**Držac za unutarnje tokarenje HM, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 12/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261343 12/07
GTIN	4062406285661
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	9 mm
Veličina pločice	7 mm
Širina vrata L ₄	9 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	269028 27 VC.. 0702..
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Duljina glave L ₁	40 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Stezna visina L ₂	11 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	15,5 mm
ISO kod držača	E12K SV95CR/L07
Korisna dubina T	6 mm
Ø drške D _s	12 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D
Rezni materijal	HM

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 27	269028 27
---	-----------