

Garant

**Držak za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
10/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261356 10/07
GTIN	4062406285692
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Ukupna duljina L	100 mm
Veličina pločice	7 mm
Širina vrata L ₄	6,8 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	12,5 mm
ISO kod držača	A10H SVXCR/L07
Stezna visina L ₂	9 mm
Duljina glave L ₁	22 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Udaljenost vrha od osi	7 mm
Kut rezne oštrice κ	113 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Korisna dubina T	3 mm
Ø drške D _s	10 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 27	269028 27
---	-----------