

**Garant**

**Držać za unutarne tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:  
12/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261356 12/07
GTIN	4062406285708
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Duljina izboja $L_1$	36 mm
Minimalni Ø prebušenja $D_{min}$	15,5 mm
Udaljenost vrha od osi	9 mm
Veličina pločice	7 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
ISO kod držača	A12K SVXCR/L07
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Stezna visina $L_2$	11 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	113 stupanj
Ukupna duljina L	125 mm
Korisna dubina T	3 mm
Ø drške $D_s$	12 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

---

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 27	269028 27
---	-----------