

**Garant**

**Držak za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:  
16/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261356 16/07
GTIN	4062406285715
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Duljina izboja $L_1$	48 mm
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Stezna visina $L_2$	15 mm
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	19,5 mm
ISO kod držača	A16M SVXCR/L07
Ukupna duljina L	150 mm
Veličina pločice	7 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	113 stupanj
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	269028 27 VC.. 0702..
Korisna dubina T	3 mm
Ø drške $D_s$	16 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 27	269028 27
---	-----------