

**Garant**

**Držak za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:  
8/05mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261356 8/05
GTIN	4062406285685
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Širina vrata $L_4$	6 mm
Duljina glave $L_1$	15 mm
Stezna visina $L_2$	7,5 mm
Ukupna duljina $L$	80 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 26
ISO kod držača	A08F SVXCR/L05
Minimalni Ø prebušenja $D_{min}$	9,2 mm
Veličina pločice	5 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	113 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0501..
Udaljenost vrha od osi	5 mm
Korisna dubina $T$	3 mm
Ø drške $D_s$	8 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 26	269028 26
---	-----------