

Garant**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
12/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261357 12/07
GTIN	4062406285746
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Ukupna duljina L	125 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
ISO kod držača	A12K SVXCR/L07
Stezna visina L ₂	11 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	15,5 mm
Duljina izboja L ₁	36 mm
Veličina pločice	7 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Kut rezne oštrice κ	113 stupanj
Udaljenost vrha od osi	9 mm
Korisna dubina T	3 mm
Ø drške D _s	12 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 27	269028 27
---	-----------